

**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Draht-Rundbürste Stahldraht 0,30 / 0,35 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1:  
100X20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	570100 100X20
GTIN	4017359004463
Artikelklasse	57L

**Beschreibung****Ausführung:**

Gewellter Draht fest im Stahlkörper verpresst. **Große Besatzdichte**, hohe Rundlaufgenauigkeit und Verschleißfestigkeit. Anpassung an unterschiedliche Aufnahmebohrungen durch **auswechselbare Reduzierringe** möglich (im Lieferumfang enthalten).

**Verwendung:**

Einsatz auf Schleif- und Polierböcken oder Maschinen mit biegsamer Welle.  
Zum Aufrauen, Reinigen, Entrostern, Entzundern usw.

**Technische Beschreibung**

Besatzlänge H <sub>1</sub>	23 mm
Bürsten-Ø D <sub>1</sub>	100 mm
Reduzierring-Ø	12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm
maximale Drehzahl	8000 min <sup>-1</sup>
Bürstenbreite	19 mm
Bohrungs-Ø d <sub>1</sub>	30 mm

Produktart

Rundbürste