

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kegelbürste gekröpft INOX-Draht 0,50 mm, Bürsten-Ø D1×Gewinde M:  
115XM14mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	571350 115XM14
GTIN	4017359044025
Artikelklasse	57L

**Beschreibung****Ausführung:**

Gekröpft **Kegelbürste** mit glattem Draht 0,50 mm, **gezopft** und fest im Stahlkörper verpresst.  
**Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.**

**Verwendung:**

**Linksgezopft**, frühzeitiges Aufdrehen wird sicher vermieden.

Ideal zur Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen und für schwere Bürstarbeiten wie z. B. Entzundern, Entrosten, Entschlacken, Aufrauen, Verputzen von Metallteilen, auch zum Säubern von Schalungsbrettern.

Mit **Innengewinde M14**, zur Direktaufnahme **auf Winkelschleifern**.

**Technische Beschreibung**

Bürsten-Ø D <sub>1</sub>	115 mm
Anzahl Zöpfe	20
Besatzlänge H <sub>1</sub>	24 mm
Borstenstärke	0,5 mm

maximale Drehzahl	12500 min <sup>-1</sup>
Besatzbreite L <sub>1</sub>	12 mm
Gewinde M	M14
Besatzmaterial	INOX-Draht
Zopfung	linksgezopft
Produktart	Kegelbürste