

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rundbürste Stahldraht 0,50 mm, Bürsten-Ø D1×Bohrungs-Ø d1 / Gewinde M:  
178XM14mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	571200 178XM14
GTIN	4017359016923
Artikelklasse	57L

**Beschreibung****Ausführung:**

Gerade Rundbürste mit glattem Draht 0,50 mm, **gezopft** und fest im Stahlkörper verpresst. **Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.**

**Verwendung:**

**Linksgezopft**, frühzeitiges Aufdrehen wird sicher vermieden.

Für schwere Bürstarbeiten wie z. B. Entzundern, Entrosten, Entschlacken, Aufrauen, Verputzen von Metallteilen, auch zum Säubern von Schalungsbrettern. Mit **Innengewinde M14**, zur Direktaufnahme **auf Winkelschleifern.**

**Technische Beschreibung**

maximale Drehzahl	12500 min <sup>-1</sup>
Borstenstärke	0,5 mm
Anzahl Zöpfe	32
Besatzlänge H <sub>1</sub>	38 mm

Bürsten-Ø D <sub>1</sub>	178 mm
Besatzbreite L <sub>1</sub>	14 mm
Gewinde M	M14
Besatzmaterial	Stahldraht
Zopfung	linksgezopft
Produktart	Rundbürste