

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rundbürste Stahldraht 0,50 mm, Bürsten-Ø D1×Bohrungs-Ø d1 / Gewinde M:
178X22mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	571200 178X22
GTIN	4017359005095
Artikelklasse	57L

Beschreibung**Ausführung:**

Gerade Rundbürste mit glattem Draht 0,50 mm, **gezopft** und fest im Stahlkörper verpresst. **Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.**

Verwendung:

Linksgezopft, frühzeitiges Aufdrehen wird sicher vermieden.

Für schwere Bürstarbeiten wie z. B. Entzundern, Entrosten, Entschlacken, Aufrauen, Verputzen von Metallteilen, auch zum Säubern von Schalungsbrettern.

Technische Beschreibung

Borstenstärke	0,5 mm
maximale Drehzahl	12500 min ⁻¹
Bürsten-Ø D ₁	178 mm
Besatzlänge H ₁	38 mm
Anzahl Zöpfe	32

Besatzbreite L ₁	14 mm
Bohrungs-Ø d ₁	22 mm
Besatzmaterial	Stahldraht
Zopfung	linksgezopft
Produktart	Rundbürste