



Diamant-Trennscheibe PREMIUM*** Hochleistung, Scheiben-Ø: 125 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	569740 125
GTIN	9003174645399
Artikelklasse	53T

Beschreibung

Ausführung:

Diamant-Trennscheiben für Trocken- und Nasschnitt. Bohrungs-Ø 22,23 mm.

- **Kurze Trennzeiten durch schnittfreudige Diamanten.**
- **Extrem lange Standzeit, weniger Scheibenwechsel.**
- **Gleichbleibender Durchmesser, deshalb immer volle Schnitttiefe.**
- **Verminderte Staubbelastung, da kaum Scheibenverschleiß.**

Hochleistungs-Ausführung mit 10 bzw. 12 mm Belaghöhe. Für sämtliche Baumaterialien geeignet, hohe Standzeit, überhitzungssicher.

Verwendung:

Zum Trennen aller gängigen Baumaterialien wie Beton (auch armiert), Ziegel, Naturstein, Fliesen, Keramik, Stahl etc.

Hinweis:

- **Diamantbelag werkseitig vorgeschärft. Drehrichtung unbedingt beachten!**
- **Weitere Diamant-Trennscheiben auf Anfrage.**

maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s

Bohrungs-Ø: 22,23 mm

Bohrungs-Ø: 22,23 mm

Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø	22,23 mm
Schleifbelag Höhe	10 mm
Scheiben-Ø	125 mm
maximale Drehzahl	12200 min ⁻¹
Schleifmittel	Diamant
Schleifmittelkurzzeichen	D
Form	41
Formbeschreibung	gerade
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Trennschleifscheibe