

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Einreihige Rundbürste Stahldraht 0,30 mm, Bürsten-Ø D1×Bürstenbreite:
100X12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	570300 100X12
GTIN	4017359099681
Artikelklasse	57L

Beschreibung**Ausführung:**

Einreihige Bürsten mit gewelltem Besatzmaterial. Zur Spankammerreinigung geeignet.

Verwendung:

Zum Aufrauen, Reinigen, Entrostern, Entzundern usw. Einreihige Bürsten können durch Aneinanderreihen **zu Walzen mit variabler Breite montiert** werden. Für den individuellen Einsatz auf Schleifmaschinen.

Technische Beschreibung

Besatzlänge H ₁	21 mm
Bohrungs-Ø aufbohrbar bis	20 mm
Bürstenbreite	12 mm
Bürsten-Ø D ₁	100 mm
maximale Drehzahl	8000 min ⁻¹
Bohrungs-Ø d ₁	12 mm

Besatzmaterial	Stahldraht
Borstenstärke	0,3 mm
Produktart	Rundbürste