

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY
**Draht-Rundbürste Stahldraht 0,30 / 0,35 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1:
 178X32mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	570100 178X32
GTIN	4017359004982
Artikelklasse	57L

Beschreibung
Ausführung:

Gewellter Draht fest im Stahlkörper verpresst. **Große Besatzdichte**, hohe Rundlaufgenauigkeit und Verschleißfestigkeit. Anpassung an unterschiedliche Aufnahmebohrungen durch **auswechselbare Reduzierringe** möglich (im Lieferumfang enthalten).

Verwendung:

Einsatz auf Schleif- und Polierböcken oder Maschinen mit biegsamer Welle.
 Zum Aufrauen, Reinigen, Entrostern, Entzundern usw.

Technische Beschreibung

Besatzlänge H ₁	37 mm
Bürsten-Ø D ₁	175 mm
Reduzierring-Ø	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
maximale Drehzahl	6000 min ⁻¹
Bürstenbreite	29 mm
Bohrungs-Ø d ₁	50 mm

Produktart

Rundbürste