

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Einreihige Rundbürste Stahldraht 0,30 mm, Bürsten-Ø D1×Bürstenbreite:
150X14mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	570300 150X14
GTIN	4017359079331
Artikelklasse	57L

Beschreibung**Ausführung:**

Einreihige Bürsten mit gewelltem Besatzmaterial.

Verwendung:

Zum Aufrauen, Reinigen, Entrostern, Entzundern usw. Einreihige Bürsten können durch Aneinanderreihen **zu Walzen mit variabler Breite montiert** werden. Für den individuellen Einsatz auf Schleifmaschinen.

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	6000 min ⁻¹
Bohrungs-Ø aufbohrbar bis	30 mm
Bürsten-Ø D ₁	150 mm
Bürstenbreite	14 mm
Besatzlänge H ₁	32 mm
Bohrungs-Ø d ₁	12 mm

Besatzmaterial	Stahldraht
Borstenstärke	0,3 mm
Produktart	Rundbürste