

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Entgrat-Rundbürste Stahldraht 0,35 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1:  
250X60mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	570500 250X60
GTIN	4017359039052
Artikelklasse	57L

**Beschreibung****Ausführung:**

Aufnahmebohrung 50,8 mm mit Doppelkeilnut 13×7. Andere Bohrungen möglich.

Gewellter hochfester **Stahldraht**.

**Verwendung:**

Für alle gängigen Tischentgratmaschinen. Durch Spezialdraht besonders hohe Standzeiten. Ideal geeignet zum wirtschaftlichen Entgraten von Flacheisen, Profilen, Rohren, Armaturen, Kunststoffteilen und ähnlichem.

**Hinweis:**

Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.

**Technische Beschreibung**

Bürsten-Ø D <sub>1</sub>	250 mm
Besatzlänge H <sub>1</sub>	50 mm

maximale Drehzahl	3600 min <sup>-1</sup>
Bürstenbreite	58 mm
Besatzmaterial	Stahldraht
Borstenstärke	0,35 mm
Antriebsmaschine	Tischentgratmaschine
Produktart	Rundbürste