

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rundbürste INOX-Draht 0,50 mm, Bürsten-Ø D1×Bohrungs-Ø d1 / Gewinde M: 115X22mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	571250 115X22
GTIN	4017359013687
Artikelklasse	57L

**Beschreibung****Ausführung:**

Gerade Rundbürste mit glattem Draht 0,50 mm, **gezopft** und fest im Stahlkörper verpresst. **Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.**

**Verwendung:**

**Linksgezopft**, frühzeitiges Aufdrehen wird sicher vermieden.

Für schwere Bürstarbeiten wie z. B. Entzundern, Entrosten, Entschlacken, Aufrauen, Verputzen von Metallteilen, auch zum Säubern von Schalungsbrettern.

**Technische Beschreibung**

Bürsten-Ø D <sub>1</sub>	115 mm
Borstenstärke	0,5 mm
Besatzlänge H <sub>1</sub>	24 mm
maximale Drehzahl	12500 min <sup>-1</sup>
Anzahl Zöpfe	20

Besatzbreite L <sub>1</sub>	14 mm
Bohrungs-Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Besatzmaterial	INOX-Draht
Zopfung	linksgezopft
Produktart	Rundbürste