

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rundbürste INOX-Draht 0,50 mm, Bürsten-Ø D1×Bohrungs-Ø d1 / Gewinde
M: 178X22mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	571250 178X22
GTIN	4017359017753
Artikelklasse	57L

Beschreibung**Ausführung:**

Gerade Rundbürste mit glattem Draht 0,50 mm, **gezopft** und fest im Stahlkörper verpresst. **Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.**

Verwendung:

Linksgezopft, frühzeitiges Aufdrehen wird sicher vermieden.

Für schwere Bürstarbeiten wie z. B. Entzundern, Entrosten, Entschlacken, Aufrauen, Verputzen von Metallteilen, auch zum Säubern von Schalungsbrettern.

Technische Beschreibung

Borstenstärke	0,5 mm
Besatzlänge H ₁	38 mm
Bürsten-Ø D ₁	178 mm
maximale Drehzahl	12500 min ⁻¹
Anzahl Zöpfe	32

Besatzbreite L ₁	14 mm
Bohrungs-Ø d ₁	22 mm
Besatzmaterial	INOX-Draht
Zopfung	linksgezopft
Produktart	Rundbürste