



## Ring-Maulschlüssel, Schlüsselweite: 20 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	613700 20
GTIN	4045197159571
Artikelklasse	61A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gesenkschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite. Mit griffigem handlichem Profilschaft. Besonders langlebig und extrem belastbar. Ringseite mit **AS-Drive** Profil.

#### Norm:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; verchromt (abplatzsicher); Rundfinish-Oberfläche.

#### Hinweis:

**AS-Drive** – das besondere Profil. Ein extrem passgenaues Profil – für Luft- und Raumfahrt entwickelt. Werkzeuge mit dieser Profil-Ausstattung, sind erkennbar an dem **AS-Drive**-Zeichen.

#### Vorteile:

- **Schrauben werden an den Flanken gegriffen. – Die Schrauben werden geschont. – Längere Lebensdauer der Schraube.**
- **Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug. – Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.**

Schlüssellänge L: 230 mm

maximale Maulhöhe h<sub>1</sub>: 9 mm

maximale Ringhöhe h<sub>2 max</sub>: 14 mm

### Technische Beschreibung

Schlüssellänge L	230 mm
maximale Maulhöhe h <sub>1</sub>	9 mm
Schlüsselweite	20 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch

maximale Ringhöhe $h_{2\max}$	14 mm
Ringstellung	15 Grad