

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Topfbürste Stahldraht 0,50 mm, Bürsten-Ø D1×Gewinde M: 80XM14mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	572100 80XM14
GTIN	4017359006467
Artikelklasse	57L

Beschreibung**Ausführung:**

Glatter Draht, **gezopft** und fest im Stahlkörper verpresst. **Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.** Mit **Sicherheitsstützring**, nach Abnahme steht weitere Besatzhöhe zur Verfügung.

Verwendung:

Speziell zur Aufnahme auf Winkelschleifern.
Mit **Innengewinde M14.**

Technische Beschreibung

Borstenstärke	0,5 mm
Bürsten-Ø D ₁	80 mm
Besatzlänge H ₁	25 + 15 mm
Sicherheitsstützring	ja
maximale Drehzahl	9000 min ⁻¹
Gewinde M	M14

Besatzmaterial	Stahldraht
Produktart	Topfbürste