

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Draht-Rundbürste Stahldraht 0,20 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1:  
150X30mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	570150 150X30
GTIN	4017359077078
Artikelklasse	57L

**Beschreibung****Ausführung:**

Gewellter Draht fest im Stahlkörper verpresst. **Große Besatzdichte**, hohe Rundlaufgenauigkeit und Verschleißfestigkeit. Anpassung an unterschiedliche Aufnahmebohrungen durch **auswechselbare Reduzierringe** möglich (im Lieferumfang enthalten).

**Verwendung:**

Einsatz auf Schleif- und Polierböcken oder Maschinen mit biegsamer Welle.  
Zum Aufrauen, Reinigen, Entrostern, Entzundern usw.

**Technische Beschreibung**

Besatzlänge H <sub>1</sub>	33 mm
Reduzierring-Ø	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Bürsten-Ø D <sub>1</sub>	150 mm
maximale Drehzahl	6000 min <sup>-1</sup>
Bürstenbreite	26 mm
Bohrungs-Ø d <sub>1</sub>	40 mm

Produktart

Rundbürste