

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Topfbürste Stahldraht 0,50 mm, Bürsten-Ø D1×Gewinde M: 90XM14mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	572100 90XM14
GTIN	4017359109236
Artikelklasse	57L

**Beschreibung****Ausführung:**

Glatter Draht, **gezopft** und fest im Stahlkörper verpresst. **Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.**

**Verwendung:**

Speziell zur Aufnahme auf Winkelschleifern.  
Mit **Innengewinde M14.**

**Technische Beschreibung**

Borstenstärke	0,5 mm
maximale Drehzahl	11500 min <sup>-1</sup>
Sicherheitsstützring	nein
Besatzlänge H <sub>1</sub>	22 mm
Bürsten-Ø D <sub>1</sub>	90 mm
Gewinde M	M14
Besatzmaterial	Stahldraht
Produktart	Topfbürste

