

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Einreihige Rundbürste INOX-Draht 0,30 mm, Bürsten-Ø D1×Bürstenbreite:
200X16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	570310 200X16
GTIN	4017359159736
Artikelklasse	57L

Beschreibung**Ausführung:**

Einreihige Bürsten mit gewelltem Besatzmaterial.

Verwendung:

Zum Aufrauen, Reinigen, Entrostern, Entzundern usw. Einreihige Bürsten können durch Aneinanderreihen **zu Walzen mit variabler Breite montiert** werden. Für den individuellen Einsatz auf Schleifmaschinen.

Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø aufbohrbar bis	80 mm
Bürstenbreite	16 mm
Besatzlänge H ₁	33 mm
Bürsten-Ø D ₁	200 mm
maximale Drehzahl	6000 min ⁻¹
Bohrungs-Ø d ₁	16 mm

Besatzmaterial	INOX-Draht
Borstenstärke	0,3 mm
Produktart	Rundbürste