

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Draht-Rundbürste Messingdraht 0,15 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1:  
120X30mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	571050 120X30
GTIN	4017359162750
Artikelklasse	57L

**Beschreibung****Ausführung:**

Gewellter Draht fest im Stahlkörper verpresst. **Große Besatzdichte**, hohe Rundlaufgenauigkeit und Verschleißfestigkeit. Anpassung an unterschiedliche Aufnahmebohrungen durch **auswechselbare Reduzierringe** möglich (im Lieferumfang enthalten).

**Verwendung:**

Einsatz auf Schleif- und Polierböcken oder Maschinen mit biegsamer Welle.

**Für die Bearbeitung von Messing, Kupfer, Leichtmetall etc.** Zum Polieren, Feinbürsten usw.

**Technische Beschreibung**

Reduzierring-Ø	12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm
Bürsten-Ø D <sub>1</sub>	120 mm
Besatzlänge H <sub>1</sub>	33 mm
maximale Drehzahl	6000 min <sup>-1</sup>
Bürstenbreite	25 mm

Bohrungs- $\varnothing$ d <sub>1</sub>	30 mm
Produktart	Rundbürste