



Ring-Maulschlüssel, Schlüsselweite: 24 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	613700 24
GTIN	4045197159601
Artikelklasse	61A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.

Mit griffigem handlichem Profilschaft. Besonders langlebig und extrem belastbar. Ringseite mit **AS-Drive** Profil.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; verchromt (abplatzsicher); Rundfinish-Oberfläche.

Hinweis:

AS-Drive – das besondere Profil. Ein extrem passgenaues Profil – für Luft- und Raumfahrt entwickelt. Werkzeuge mit dieser Profil-Ausstattung, sind erkennbar an dem **AS-Drive**-Zeichen.

Vorteile:

- **Schrauben werden an den Flanken gegriffen. – Die Schrauben werden geschont. – Längere Lebensdauer der Schraube.**
- **Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug. – Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.**

Schlüssellänge L: 280 mm

maximale Maulhöhe h₁: 12 mm

maximale Ringhöhe h_{2 max}: 16 mm

Technische Beschreibung

maximale Maulhöhe h ₁	12 mm
Schlüssellänge L	280 mm
Schlüsselweite	24 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch

maximale Ringhöhe $h_{2\max}$	16 mm
Ringstellung	15 Grad