



Diamant-Trennscheibe STANDARD** Universal, Scheiben-Ø: 230mm



Bestelldaten

Bestellnummer	569720 230
GTIN	9003173101100
Artikelklasse	53T

Beschreibung

Ausführung:

Diamant-Trennscheiben für Trocken- und Nasschnitt. Bohrungs-Ø 22,23 mm.

- **Kurze Trennzeiten durch schnittfreudige Diamanten.**
- **Extrem lange Standzeit, weniger Scheibenwechsel.**
- **Gleichbleibender Durchmesser, deshalb immer volle Schnitttiefe.**
- **Verminderte Staubbelastung, da kaum Scheibenverschleiß.**

Für den täglichen Einsatz auf allen Baumaterialien wie Beton, Ziegel, Naturstein etc. Direkt aufgesinterter Belag, vergütetes Stammblatt (kein Taumeln).

Verwendung:

Zum Trennen aller gängigen Baumaterialien wie Beton (auch armiert), Ziegel, Naturstein, Fliesen, Keramik, Stahl etc.

Hinweis:

- **Diamantbelag werkseitig vorgeschärft. Drehrichtung unbedingt beachten!**
- **Weitere Diamant-Trennscheiben auf Anfrage.**

maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s

Bohrungs-Ø: 22,23 mm

Bohrungs-Ø: 22,23 mm

Technische Beschreibung

Schleifbelag Höhe	9 mm
Schleifbelag Breite	2,6 mm
Bohrungs-Ø	22,23 mm
Scheiben-Ø	230 mm
maximale Drehzahl	6600 min ⁻¹
Schleifmittel	Diamant
Schleifmittelkurzzeichen	D
optimiert für Werkstoff	Stein
Form	41
Formbeschreibung	gerade
Antriebsmaschine	Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Trennscheibe