

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rundbürste Stahldraht 0,50 mm, Bürsten-Ø D1×Bohrungs-Ø d1 / Gewinde M:
115XM14mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	571200 115XM14
GTIN	4017359016664
Artikelklasse	57L

Beschreibung**Ausführung:**

Gerade Rundbürste mit glattem Draht 0,50 mm, **gezopft** und fest im Stahlkörper verpresst. **Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.**

Verwendung:

Linksgezopft, frühzeitiges Aufdrehen wird sicher vermieden.

Für schwere Bürstarbeiten wie z. B. Entzundern, Entrosten, Entschlacken, Aufrauen, Verputzen von Metallteilen, auch zum Säubern von Schalungsbrettern. Mit **Innengewinde M14**, zur Direktaufnahme **auf Winkelschleifern.**

Technische Beschreibung

Anzahl Zöpfe	20
Bürsten-Ø D ₁	115 mm
Borstenstärke	0,5 mm
maximale Drehzahl	12500 min ⁻¹

Besatzlänge H ₁	24 mm
Besatzbreite L ₁	14 mm
Gewinde M	M14
Besatzmaterial	Stahldraht
Zopfung	linksgezopft
Produktart	Rundbürste