

**Ringmaulschlüssel-Satz, phosphatiert, Anzahl Schlüssel: 23****Bestelldaten**

Bestellnummer	613910 23
GTIN	4045197385321
Artikelklasse	62A

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

Lieferumfang:

Je 1 Ringmaulschlüssel Nr. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Gr. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Technische Beschreibung

Anzahl Schlüssel	23
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	15 Grad
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	phosphatiert
Produktnameattribut	phosphatiert
Produktart	Schraubenschlüssel

Zubehör

Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 9 mm	613900 9
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 6 mm	613900 6
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 8 mm	613900 8
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 17 mm	613900 17
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 10 mm	613900 10
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 5,5 mm	613900 5,5
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 27 mm	613900 27
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 15 mm	613900 15
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 16 mm	613900 16
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 14 mm	613900 14
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 12 mm	613900 12
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 18 mm	613900 18
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 22 mm	613900 22
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 19 mm	613900 19
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 20 mm	613900 20
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 32 mm	613900 32
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 30 mm	613900 30
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 11 mm	613900 11
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 34 mm	613900 34
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 13 mm	613900 13
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 24 mm	613900 24
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 21 mm	613900 21
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 7 mm	613900 7