Garant

Ring-Maulschlüssel, Schlüsselweite: 5,5 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	613700 5,5
GTIN	4045197159427
Artikelklasse	61A

Beschreibung

Ausführung:
Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.
Mit griffigem handlichem Profilschaft. Besonders langlebig und extrem belastbar. Ringseite mit **AS-Drive** Profil.
Norm:
DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738
Werkstoff:
Chrome-Alloy-Steel; verchromt (abplatzsicher); Rundfinish-Oberfläche.
Hinweis:
AS-Drive – das besondere Profil. Ein extrem passgenaues Profil – für Luft- und Raumfahrt entwickelt. Werkzeuge mit dieser Profil-Ausstattung, sind erkennbar an dem **AS-Drive**-Zeichen.
Vorteile:
- **Schrauben werden an den Flanken gegriffen. – Die Schrauben werden geschont. – Längere Lebensdauer der Schraube.**
- **Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug. – Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.**

Schlüssellänge L: 100 mm
maximale Maulhöhe h1: 4 mm
maximale Ringhöhe $h_{2\,max}$: 6 mm

Technische Beschreibung

Schlüssellänge L	100 mm
maximale Maulhöhe h1	4 mm
Schlüsselweite	5,5 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch

maximale Ringhöhe $h_{2\,max}$	6 mm
Ringstellung	15 Grad