



## Ring-Maulschlüssel, Schlüsselweite: 30 mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 613700 30     |
| GTIN          | 4045197159625 |
| Artikelklasse | 61A           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gesenkschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.

Mit griffigem handlichem Profilschaft. Besonders langlebig und extrem belastbar. Ringseite mit **AS-Drive** Profil.

#### Norm:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; verchromt (abplatzsicher); Rundfinish-Oberfläche.

#### Hinweis:

**AS-Drive** – das besondere Profil. Ein extrem passgenaues Profil – für Luft- und Raumfahrt entwickelt. Werkzeuge mit dieser Profil-Ausstattung, sind erkennbar an dem **AS-Drive**-Zeichen.

#### Vorteile:

- **Schrauben werden an den Flanken gegriffen. – Die Schrauben werden geschont. – Längere Lebensdauer der Schraube.**
- **Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug. – Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.**

Schlüssellänge L: 330 mm

maximale Maulhöhe h<sub>1</sub>: 14 mm

maximale Ringhöhe h<sub>2 max</sub>: 20 mm

### Technische Beschreibung

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Schlüsselweite                   | 30 mm    |
| maximale Maulhöhe h <sub>1</sub> | 14 mm    |
| Schlüssellänge L                 | 330 mm   |
| Schlüsselweiten-Maße             | metrisch |

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| maximale Ringhöhe $h_{2\max}$ | 20 mm   |
| Ringstellung                  | 15 Grad |