



6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll lang, mit Kugelkopf, Sechskant: 8mm



Bestelldaten

Bestellnummer	637625 8
GTIN	4045197562333
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl, blank.

Norm:

DIN 7422

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Antriebs-Vierkant: 3/8 Zoll

Ø antriebseitig: 18 mm

Länge: 100 mm

Technische Beschreibung

Sechskant	8 mm
Ø antriebseitig	18 mm
Länge	100 mm
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

