



Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 16-teilig, Typ: 12



Bestelldaten

Bestellnummer	637717 12
GTIN	4045197219404
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**. Mit 12-kant Steckschlüsseleinsätzen Nr. 642120.

Verwendung:

Für Schrauben / Muttern gs_profil_6kant-einsatz M6 – M22.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze: 13 St. Gr. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

2 Verlängerungen: Nr. 641020 Gr. 130; 255

1 Knarre: Nr. 640220

Aufbewahrung in: Stahlblechkasten

Länge: 379 mm

Breite: 165 mm

Höhe: 51 mm

Antriebs-Vierkant: 1/2 Zoll

Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel: 10-34 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Teile	16
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll

Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel	10-34 mm
Vierkant mit Wobble-Fix	
6-kant-Steckschlüssel-Profil	
Verpackung	Stahlblechkasten
mit QuickRelease	
Norm	
Werkstoff	
Oberfläche	
Breite	165 mm
Länge	379 mm
Höhe	51 mm
Füllgrad einer Schublade in G	
Produktart	