

**Ringmaulschlüssel, phosphatiert, Schlüsselweite: 11 mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 613900 11 |
| GTIN | 4045197385123 |
| Artikelklasse | 62A |

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Schlüssellänge L | 150 mm |
| Schlüsselweite | 11 mm |
| maximale Maulhöhe h1 | 5,5 mm |
| Schlüsselweiten-Maße | metrisch |
| maximale Ringhöhe h _{2 max} | 10 mm |
| Ringstellung | 15 Grad |
| Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
| Oberfläche | phosphatiert |
| Produktnameattribut | phosphatiert |
| Produktart | Schraubenschlüssel |

