



6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll, Sechskant: 5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	637620 5
GTIN	4045197163516
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl, blank.

Norm:

DIN 7422

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Hinweis:

GARANT und HOLEX 6-kant-Schraubendreher-Einsätze auch in Zollgrößen über unseren eShop erhältlich (GARANT: Nr. 637632; HOLEX: Nr. 637622).

Technische Beschreibung

Sechskant	5 mm
Länge	46 mm
Ø antriebseitig	19 mm
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

