



## Ringmaulschlüssel, verchromt, Schlüsselweite: 5,5mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 613950 5,5    |
| GTIN          | 4045197159717 |
| Artikelklasse | 62A           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.  
Mit ovalem Schaft.

#### Norm:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

### Technische Beschreibung

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Schlüsselweite                       | 5,5 mm               |
| maximale Maulhöhe h <sub>1</sub>     | 4 mm                 |
| Schlüssellänge L                     | 100 mm               |
| Schlüsselweiten-Maße                 | metrisch             |
| maximale Ringhöhe h <sub>2 max</sub> | 6 mm                 |
| Norm                                 | DIN 3113 A           |
| Norm                                 | ISO 3318             |
| Norm                                 | ISO 7738             |
| Ringstellung                         | 15 Grad              |
| Herstellverfahren                    | gesenkgeschmiedet    |
| Werkstoff                            | Chrom-Vanadium-Stahl |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Oberfläche          | verchromt          |
| Produktnameattribut | verchromt          |
| Produktart          | Schraubenschlüssel |