



Druckluft-Schmiergerät mobil, geeignet für Behälterinhalt: 50kg



Bestelldaten

Bestellnummer	084000 50
GTIN	4024937412879
Artikelklasse	08H

Beschreibung

Ausführung:

Mobiles Druckluft-Schmiergerät mit Fahrwagen zum wirtschaftlichen und sicheren Fördern von Langzeitfetten. Hohe Förderleistung durch Übersetzungsverhältnis 1 : 55, sowie Sauganschluss und Sicherheits-Abschmierschläuche mit großem Durchmesser. Geeignet für Öle und Fette bis Konsistenzklasse 2, auch Bio-Fette (Mehrzweckfette).

Lieferumfang:

Fettfolgedeckel, Stahl-Staubschutzdeckel, Hochdruck-Abschmierpistole und 4m Schlauch.

Hinweis:

Das Schmiergerät ist selbstschmierend und bedarf keines zusätzlichen Leitungslölers. Die Verwendung eines Druckminderers mit Wasserabscheider ist zu empfehlen.

Technische Beschreibung

maximaler Abschmierdruck	400 bar
maximale Förderleistung	600 g/min
Innen-Ø Behälter	360 - 405 mm
benötigter Luftdruck	3 - 10 bar

geeignet für Behälterinhalt	50 kg
Produktart	Schmiergerät