



## 6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll, Sechskant: 5/32Zoll



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 637640 5/32   |
| GTIN          | 2050001016171 |
| Artikelklasse | 63A           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Passgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche.

Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl, blank.

#### Norm:

**DIN 7422**

#### Werkstoff:

HPQ®-Hochleistungsstahl, abplatzsicher über Nickel verchromt.

### Technische Beschreibung

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Länge             | 52 mm                  |
| Ø antriebseitig   | 17,8 mm                |
| Sechskant         | 5/32 Zoll              |
| Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll               |
| Abtriebsprofil    | 6-kant-Schraubendreher |
| Produktart        | Steckschlüssel-Einsatz |

### Zubehör

6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 4 mm

637600 4