

PackInghaus

Langmesser-Hebel-Blechscher, Modell: 4/300



Bestelldaten

Bestellnummer	769936 4/300
GTIN	2050001931757
Artikelklasse	76L

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler Scherenkörper aus vergütetem Stahl. Schwingender, spielfreier Messerschlitten (nur geringe Reibungsverluste), Messer aus besonderem Werkzeugstahl, spezialgehärtet und geschliffen. Hebelarm mit Gewichtsausgleichfeder als Unfallschutz, sämtliche Drehbolzen nachstellbar, alle Modelle mit stufenlos einstellbarem Niederhalter.

Mit Kniehebelübersetzung. Schneidet Bleche und Rundstahl.

Lackierung:

Rotbraun.

Hinweis:

- Bei nachträglicher Bestellung von Ersatzmessern sind folgende Angaben erforderlich: **Fabrikat, Modell, möglichst auch Maschinen-Nummer oder genaue Maßskizze.**
- **Bitte beachten: Angegebene Schneidleistung ist maximale Schneidleistung. Bei ständiger Beanspruchung im obersten Schneidbereich empfehlen wir das nächstgrößere Modell.**
- **Schneidleistungsangaben beziehen sich auf Material mit 450 N/mm² Zugfestigkeit.**

Ersatz-Obermesser Nr. 769938 und Ersatz-Untermesser Nr. 769939 siehe Ersatzteilliste.

Technische Beschreibung

Messerlänge oben	355 mm
Gewicht	30 kg
Schneidleistung Blechstärke	bis 4 mm
Schneidleistung Rundstahl-Ø	bis 13 mm
Messerlänge unten	300 mm
Modell	4/300
Produktart	schneidende Zange

Zubehör

Messer(Untermesser) passend für Modell 4/300	769939 4/300
Messer(Obermesser) passend für Modell 4/300	769938 4/300