

**Ringmaulschlüssel, phosphatiert, Schlüsselweite: 5mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 613900 5      |
| GTIN          | 4045197441553 |
| Artikelklasse | 62A           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Gesenkschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.  
Mit ovalem Schaft.

**Norm:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

**Technische Beschreibung**

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Schlüssellänge L                     | 100 mm               |
| Schlüsselweite                       | 5 mm                 |
| maximale Maulhöhe h1                 | 4 mm                 |
| Schlüsselweiten-Maße                 | metrisch             |
| maximale Ringhöhe h <sub>2 max</sub> | 6 mm                 |
| Ringstellung                         | 15 Grad              |
| Werkstoff                            | Chrom-Vanadium-Stahl |
| Oberfläche                           | phosphatiert         |
| Produktnameattribut                  | phosphatiert         |
| Produktart                           | Schraubenschlüssel   |

