



## Digitale Messuhr Ablesung 0,0005 mm, Messbereich: 50mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	434320 50
GTIN	4059192061449
Artikelklasse	43A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Digitale Messuhr mit **sehr großer** Ziffernanzeige (**11 mm**) und integrierter Toleranzanzeige. Zusätzliche analoge Barograph-Anzeige mit Toleranzgrenzen. Das REFERENCE Messsystem speichert und behält die gesetzte Nullposition, auch nach erneutem Einschalten. Die Lock-Funktion verhindert Messfehler durch versehentliches Betätigen der Bedientasten.

**Absolut-Funktion:** Nullstellung in jeder Position möglich, ohne den Bezug zur Referenz zu verlieren.

**Faktor einstellbar** mit Anzeige im Display.

Einzelne Funktionen können direkt an der Messuhr gesperrt werden. Einstellungen und gespeicherte Werte (Faktor, Preset, Toleranzen) bleiben auch bei einem Batteriewechsel erhalten.

**Dynamische Messfunktionen (MAX / MIN):** Zur Rundlauf- und Ebenheitsprüfung oder Umkehrpunktsuche.

#### Funktion:

IP42: Es besteht Schutz gegen schräg fallendes Wasser (Tropfwasser), bis 15° gegenüber normaler Betriebslage und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit  $\varnothing > 1$  mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

#### Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR 2450.

**Sonderzubehör:**

Datenkabel Nr. 498940.

**Technische Beschreibung**

Einspannschaft-Ø h6	8 mm
Ablesung umschaltbar	0,00002 Zoll
IP-Schutzart	IP 42
Dicke des Gehäuses	35 mm
Gehäuse-Ø	58 mm
Messkraft	0,65–1,15 N
Messbereich	50 mm
Kalibrierung	C1
Ablesung umschaltbar	0,0005 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2450
Anzahl enthaltener Batterien	1
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE (Messbereich)	0,007 mm
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Messwertsicherung	MAHR Reference-Lock-System
Messtechnik	digital
Produktart	Messuhr

**Dienstleistungen**

Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001  
maximale Messspanne 50 mm

023000 50

023010 100

DAkKS-Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 /  
0,001 maximale Messspanne 100 mm

## Zubehör

Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ D2	498940 D2
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2450	081560 CR2450
Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ R2	498940 R2
Sender Typ S4E	498966 S4E
Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ USB2	498940 USB2