



Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 28-teilig, Typ: P



Bestelldaten

Bestellnummer	637935 P
GTIN	4013288173942
Artikelklasse	63F

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M6 – M12 und für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M6 – M12.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, matt verchromt.

Inhalt:

Mit Durchsteckvierkant Nr. 640390.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 10 St. Gr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

6-kant BITS 5/16 Zoll: 4 St. Nr. 675440 Gr. 5; 6; 8; 10

BITS 5/16 Zoll für Phillips: 2 St. Nr. 675400 Gr. 2; 3

BITS 5/16 Zoll für Torx®: 8 St. Nr. 675470 Gr. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55

Verlängerung mit Schnelldrehhülse: 1 St. 250 mm

Verlängerung Wobble: 1 St. 50 mm

Verbindungsstück mit Schnellwechselfutter: 1 St. Vierkant-Einsatz 1/2 Zoll - Bitaufnahme 5/16 Zoll

Knarre (Gr. S): 1 St. Nr. 640395 mit Umschalthebel

Knarre (Gr. P): 1 St. Nr. 640390 mit Durchsteckvierkant

Aufbewahrung in: Textilfalttasche mit Klettverschluss

Technische Beschreibung

Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schraubendreher für Phillips
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Anzahl Teile	28
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	10-19 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel	5-10 mm
Herstellerbezeichnung	8100 SC 7
Vierkant mit Wobble-Fix	mit Schwenkwinkel
Länge	325 mm
Breite	148 mm
Höhe	73 mm
Produktart	Steckschlüssel

Zubehör

Bit für Torx®, 5/16 Zoll C 8 Torx®-Profil TX20	675470 TX20
Bit für Torx®, 5/16 Zoll C 8 Torx®-Profil TX27	675470 TX27
Bit für Torx®, 5/16 Zoll C 8 Torx®-Profil TX40	675470 TX40
Bit für Phillips, 5/16 Zoll C 8 Kreuzschlitz-Größe 2	675400 2
Bit für Sechskant, 5/16 Zoll C 8Hex-Plus-Profil Sechskant 6 mm	675440 6
Bit für Sechskant, 5/16 Zoll C 8Hex-Plus-Profil Sechskant 5 mm	675440 5

Feinzahnknarre „Zyklop Metal“ Durchsteckvierkant, 1/2 Zoll mit Auswerfer	640390
Bit für Torx®, 5/16 Zoll C 8 Torx®-Profil TX25	675470 TX25
Bit für Torx®, 5/16 Zoll C 8 Torx®-Profil TX30	675470 TX30
Bit für Sechskant, 5/16 Zoll C 8Hex-Plus-Profil Sechskant 3 mm	675440 3
Bit für Torx®, 5/16 Zoll C 8 Torx®-Profil TX55	675470 TX55
Bit für Sechskant, 5/16 Zoll C 8Hex-Plus-Profil Sechskant 8 mm	675440 8
Bit für Torx®, 5/16 Zoll C 8 Torx®-Profil TX50	675470 TX50
Bit für Torx®, 5/16 Zoll C 8 Torx®-Profil TX45	675470 TX45