

Grenzlehrdorn H7, Nennmaß-Ø: 58mm



Bestelldaten

Bestellnummer	484000 58
GTIN	2050001951595
Artikelklasse	48B

Beschreibung

Ausführung:

Die Gutseiten dieser Arbeitslehren werden mit einem **Abnutzungsaufmaß** nach DIN 7164 gefertigt.

Messkörper aus erstklassigem Lehrenstahl, gehärtet, entspannt, geschliffen und geläpft.

Grenzlehrdorne mit Toleranzklasse H7.

Norm:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Hinweis:

- **Weitere Zwischengrößen auf Anfrage oder einfach bestellbar unter www.hoffmann-goup.com z.B. Nr. 484000 Gr. 82.**
- **Abnahmelehren (ohne Abnutzungsaufmaß) siehe Nr. 484027.**
- **Lehren mit Zwischenmaßen und alle Ø mit zahlenmäßiger Toleranz siehe Nr. 484025.**

Technische Beschreibung

Toleranzfeld	H
Norm	DIN 7150-2
Norm	DIN 7164
Qualität	7
Nennmaß	58 mm
Lehrenart	Gutlehre
Lehrenart	Ausschusslehre
Kalibrierung	L6

Produktart

Grenzlehrdorn

Dienstleistungen

KalibrierungGrenzlehrdorn maximaler Ø 60 mm

028300 60

DAkS-KalibrierungGrenzlehrdorn maximaler Ø 60 mm

028340 60