

FRIEDRICH
6-kant-Einsatz 3/8 Zoll vollisoliert, Schlüsselweite: 10mm

Bestelldaten

Bestellnummer	637656 10
GTIN	4007555300100
Artikelklasse	66A

Beschreibung
Ausführung:

Mit Kunststoffisolierung **bis 1000 Volt** nach DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Norm:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Hinweis:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt. Im Sicherheitsbereich dürfen nur **vollisolierte** Werkzeuge (Nr.637650–637656) untereinander kombiniert werden.

Technische Beschreibung

Schlüsselweite	10 mm
Länge	45 mm
Ø abtriebsseitig	18 mm
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt, mit Kunststoffisolierung
mit AS-Drive-Profil	nein
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

