

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Topfbürste INOX-Draht 0,50 mm, Bürsten-Ø D1×Gewinde M: 80XM14mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 572200 80XM14 |
| GTIN          | 4017359010501 |
| Artikelklasse | 57L           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Glatter Draht, **gezopft** und fest im Stahlkörper verpresst. **Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.** Mit **Sicherheitsstützring**, nach Abnahme steht weitere Besatzhöhe zur Verfügung.

**Verwendung:**

Speziell zur Aufnahme auf Winkelschleifern.  
Mit **Innengewinde M14.**

**Technische Beschreibung**

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Besatzlänge H <sub>1</sub> | 25 + 15 mm             |
| Borstenstärke              | 0,5 mm                 |
| maximale Drehzahl          | 9000 min <sup>-1</sup> |
| Sicherheitsstützring       | ja                     |
| Bürsten-Ø D <sub>1</sub>   | 80 mm                  |
| Gewinde M                  | M14                    |

|                |            |
|----------------|------------|
| Besatzmaterial | INOX-Draht |
| Produktart     | Topfbürste |