

3M Scotch-Brite™

**Bristle Disc Roloc™ Ø 50 mm, RD-ZB, Körnung: 120****Bestelldaten**

Bestellnummer	573510 120
GTIN	511310752836
Artikelklasse	53M

**Beschreibung****Ausführung:**

Bristle-Spezialreinigungs-Scheiben sind homogene Schleifkörper mit einem Gemisch aus präzisionsgeformtem Keramikkorn und Aluminiumoxid und **außergewöhnlicher Standzeit.**

**Extrem flexibel und anpassungsfähig.**

**Verwendung:**

**Auf nahezu allen Materialien bei höchstmöglicher Arbeitssicherheit.** Entfernen von Rost, Kleberesten, Farbe, leichten Kratzern und Grat. Zum Überblenden, Finishen, Polieren, Reinigen und Entgraten.

Einsatz auf Gerad- und Kleinwinkelschleifer mit **Roloc™** Aufnahmeteller Nr. 554090 – 554094 (Spanndorn Ø 6 mm bzw. M14 Aufnahme).

**Hinweis:**

Das gesamte Roloc™ Schnellwechselsystem in Ø 50 mm und Ø 75 mm finden Sie ab Nr. 554005 ff.

Schleifmittelkurzzeichen: Keramik

Farbe: weiß

maximale Drehzahl: 25000 min<sup>-1</sup>

**Technische Beschreibung**

Körnung	120
---------	-----

Farbe	weiß
maximale Drehzahl	25000 min <sup>-1</sup>
Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
Produktnamensattribut	RD-ZB
Herstellerbezeichnung	RD-ZB
Produktart	Topfbürste

## Zubehör

Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm weich Außen-Ø 50 mm	554091 50
Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm hart Außen-Ø 50 mm	554089 50
Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm mittel Außen-Ø 50 mm	554092 50
Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm mittelhart Außen-Ø 50 mm	554093 50
Kunststoff-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm Außen-Ø 50 mm	554090 50