

Garant**Kreissägeblatt, unbeschichtet, Ø×Stärke: 160X3mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	179925 160X3
GTIN	4045197887092
Artikelklasse	17C

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Hartmetallbestücktes Kreissägeblatt für extra tiefe Sägeschnitte. Ungleichteilung der Sägeblätter, um einen ruhigen Lauf zu gewährleisten. Wir empfehlen das radiale Einfahren, um Vibrationen zu minimieren und die Lebensdauer des Werkzeuges zu steigern. Hartmetallsubstrat. Zahnform und Zähnezahl speziell für die Bearbeitung in Aluminium ausgelegt.

Technische Beschreibung

Stärke	3 mm
Ø	160 mm
Bohrungs-Ø	22 mm
Vorschub f_z in Alu kurzspanend	0,03 mm
Vorschub f_z in Stahl < 900 N/mm ²	0,03 mm
maximale Einschnitttiefe $a_{e\ max}$	52 mm

Zähnezahl Z	20
passender Adapter	179902 160
Bestückung	HM
Mitnehmer-Bohrung Ø	4,4 mm
Mitnehmer-Bohrung Anzahl	5
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis	43,5 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	nein
Produktart	Kreissägeblatt

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	geeignet	300 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	150 m/min	N
nass maximal	geeignet		
Luft	bedingt geeignet		