

Garant**Kreissägeblatt, unbeschichtet, Ø×Stärke: 100X3mm**

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 179925 100X3 |
| GTIN | 4045197887078 |
| Artikelklasse | 17C |

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Hartmetallbestücktes Kreissägeblatt für extra tiefe Sägeschnitte. Ungleichteilung der Sägeblätter, um einen ruhigen Lauf zu gewährleisten. Wir empfehlen das radiale Einfahren, um Vibrationen zu minimieren und die Lebensdauer des Werkzeuges zu steigern. Hartmetallsubstrat. Zahnform und Zähnezahl speziell für die Bearbeitung in Aluminium ausgelegt.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Ø | 100 mm |
| Bohrungs-Ø | 16 mm |
| Stärke | 3 mm |
| Vorschub f_z in Alu kurzspanend | 0,02 mm |
| maximale Einschnitttiefe $a_{e\ max}$ | 32 mm |
| Zähnezahl Z | 16 |

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| passender Adapter | 179907 63; 80; 100 |
| Bestückung | HM |
| Mitnehmer-Bohrung \varnothing | 4,4 mm |
| Mitnehmer-Bohrung Teilkreis | 25,5 mm |
| Mitnehmer-Bohrung Anzahl | 4 |
| Beschichtung | unbeschichtet |
| Schneidstoff | HM |
| Innenkühlung | nein |
| Produktart | Kreissägeblatt |

Anwenderdaten

| | Eignung | V_c | ISO-Code |
|-------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Alu (kurzspanend) | geeignet | 300 m/min | N |
| Alu > 10% Si | bedingt geeignet | 150 m/min | N |
| nass maximal | geeignet | | |
| Luft | bedingt geeignet | | |