

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Topfbürste Wechselzopfung, INOX-Draht 0,50 mm, Bürsten-Ø D1×Gewinde M: 65XM14mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	572205 65XM14
GTIN	4017359380130
Artikelklasse	57L

Beschreibung**Ausführung:**

Glatter Draht, **gezopft** und fest im Stahlkörper verpresst. **Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.**

Wechselzopfung (rechts / links) für erhöhte Aggressivität bei schweren Bürstarbeiten. Sehr gute Eignung für den Einsatz an Ecken und Kanten mit ruhigem Lauf.

Verwendung:

Speziell zur Aufnahme auf Winkelschleifern.

Mit **Innengewinde M14.**

Technische Beschreibung

Besatzlänge H ₁	20 mm
Sicherheitsstützring	nein
Borstenstärke	0,5 mm
maximale Drehzahl	12500 min ⁻¹
Bürsten-Ø D ₁	65 mm

Gewinde M	M14
Besatzmaterial	INOX-Draht
Zopfung	Wechselzopfung
Produktart	Topfbürste