

3M Scotch-Brite™

Bristle Disc Roloc™ Ø 75 mm, RD-ZB, Körnung: 50**Bestelldaten**

Bestellnummer	573515 50
GTIN	4001895880438
Artikelklasse	53M

Beschreibung**Ausführung:**

Bristle-Spezialreinigungs-Scheiben sind homogene Schleifkörper mit einem Gemisch aus präzisionsgeformtem Keramikkorn und Aluminiumoxid und **außergewöhnlicher Standzeit.**

Extrem flexibel und anpassungsfähig.

Verwendung:

Auf nahezu allen Materialien bei höchstmöglicher Arbeitssicherheit. Entfernen von Rost, Kleberesten, Farbe, leichten Kratzern und Grat. Zum Überblenden, Finishen, Polieren, Reinigen und Entgraten.

Einsatz auf Gerad- und Kleinwinkelschleifer mit **Roloc™** Aufnahmeteller Nr. 554090 – 554094 (Spanndorn Ø 6 mm bzw. M14 Aufnahme).

Hinweis:

Das gesamte Roloc™ Schnellwechselsystem in Ø 50 mm und Ø 75 mm finden Sie ab Nr. 554005 ff.

Schleifmittelkurzzeichen: Keramik

Farbe: grün

maximale Drehzahl: 18000 min⁻¹

Technische Beschreibung

Körnung	50
Farbe	grün

maximale Drehzahl	18000 min ⁻¹
Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
Produktnamensattribut	RD-ZB
Herstellerbezeichnung	RD-ZB
Produktart	Topfbürste

Zubehör

Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm hart Außen-Ø 75 mm	554089 75
Gummi-Schleifteller mit Aufnahme M14 hart Außen-Ø 75 mm	554088 75
Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm mittelhart Außen-Ø 75 mm	554093 75
Kunststoff-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm Außen-Ø 75 mm	554090 75
Gummi-Schleifteller mit Aufnahme M14 hart Außen-Ø 75 mm	554094 75
Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm weich Außen-Ø 75 mm	554091 75
Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm mittel Außen-Ø 75 mm	554092 75