



## 6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll, Sechskant: 5/16Zoll



### Bestelldaten

Bestellnummer	637640 5/16
GTIN	2050001016195
Artikelklasse	63A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Passgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche.

Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl, blank.

#### Norm:

**DIN 7422**

#### Werkstoff:

HPQ®-Hochleistungsstahl, abplatzsicher über Nickel verchromt.

### Technische Beschreibung

Länge	52 mm
Ø antriebseitig	17,8 mm
Sechskant	5/16 Zoll
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

### Zubehör

6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 8 mm

637600 8