

3M Scotch-Brite™

**Bristle-Brush Typ C Ø 76 mm Schaft-Ø 6 mm, BB-ZS, Körnung: 120****Bestelldaten**

Bestellnummer	573550 120
GTIN	54046719316361
Artikelklasse	53M

**Beschreibung****Ausführung:**

Vergossene Spezialreinigungs-Bürsten sind homogene Schleifkörper mit einem Gemisch aus präzisionsgeformtem Keramikkorn und Aluminiumoxid und **außergewöhnlicher Standzeit**.

**Extrem flexibel und anpassungsfähig.**

Die **radiale** Bristle-Brush besteht aus einzelnen Segmenten (ca. 1,6 mm breit).

Spanndorn (**Schaft-Ø 6 mm**) mit Segmenten vergossen.

Mit gebogenen Borsten (Typ C) zur **Bearbeitung profilierter Oberflächen**.

**Verwendung:**

Drehrichtung beachten.

Einsatz auf Geradschleifern oder flexiblen Wellen ohne weiteres Zubehör.

**Auf nahezu allen Materialien bei höchstmöglicher Arbeitssicherheit.** Entfernen von Rost, Kleberesten, Farbe, leichten Kratzern und Grat. Zum Überblenden, Finishen, Polieren, Reinigen und Entgraten.

**Technische Beschreibung**

Körnung	120
Farbe	weiß

Bürsten-Ø D <sub>1</sub>	76 mm
maximale Drehzahl	10000 min <sup>-1</sup>
Bürstenbreite	10 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
Produktnameattribut	BB-ZS
Herstellerbezeichnung	BB-ZS
Produktart	Rundbürste