

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik

## Digitaler Außen-Schnelltaster, Messbereich: 0-15mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	438990 0-15
GTIN	2050001918987
Artikelklasse	46Q

### Beschreibung

#### Ausführung:

Ein fester und ein beweglicher Tastarm mit HM-Messkugelauflagen. **Digitalanzeige des Absolutwertes.** Durch Eingabe von Preset-Werten können von einem beliebigen Wert aus die Abweichungen bestimmt werden.

#### Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

Inklusive Ladepad mit Anschlusszubehör und Bedienungsanleitung.

#### Sonderzubehör:

Datenkabeladapter Nr. 498954 Gr. A3, Datenkabel Nr. 497440, Funkadapter Nr. 498954 Gr. A4.

### Technische Beschreibung

Wiederholpräzision	0,005 mm
Messkontaktlänge oben Hb	17 mm
Messkraft	1,3 - 1,5 N
Fehlergrenze	±0,010 mm
HM-Tastkugel-Ø	1,5 mm
Messkontaktlänge unten Hf	17 mm

Messbereich	0 - 15 mm
maximale Tastarmlänge L (Messtiefe)	45 mm
minimale Nutbreite	2,5 mm
maximale Nuttiefe	15 mm
Anzahl enthaltener Akkus	1
Akkuart	Lithium-Ion
IP-Schutzart	IP 67
Energieversorgung	Akkubetrieben
Zifferschritt看wert umschaltbar	0,001 mm
Zifferschritt看wert umschaltbar	0,002 mm
Zifferschritt看wert umschaltbar	0,005 mm
Zifferschritt看wert umschaltbar	0,01 mm
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Kalibrierung	C7
Produktart	Außen-Schnelltaster

## Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierung Außen- / Innenschnelltaster Typ S	023460 S
Kalibrierung Außen- / Innenschnelltaster Typ S	023450 S

## Zubehör

Anschlusskabel Typ D2	497440 D2
Schnittstellenadapter Typ A4	498954 A4

Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Anschlusskabel Typ USB2	497440 USB2
Schnittstellenadapter Typ A3	498954 A3
Anschlusskabel Typ D1	497440 D1
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965