

Kroepelin
 Längenmesstechnik

Digitaler Innen-Schnelltaster, Messbereich: 2,5-12,5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	438995 2,5-12,5
GTIN	2050001919304
Artikelklasse	46Q

Beschreibung

Ausführung:

Ein fester und ein beweglicher Tastarm mit HM-Messkugelaufgaben. **Digitalanzeige des Absolutwertes.** Durch Eingabe von Preset-Werten können von einem beliebigen Wert aus die Abweichungen bestimmt werden.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Ladepad mit Anschlusszubehör und Bedienungsanleitung.

Sonderzubehör:

Datenkabeladapter Nr. 498954 Gr. A3, Datenkabel Nr. 497440, Funkadapter Nr. 498954 Gr. A4.

Technische Beschreibung

Messkraft	0,8 - 1,3 N
maximale Nuttiefe	0,7 mm
Radius der Schneide	0,12 mm
minimale Nutbreite	0,6 mm
Wiederholpräzision	0,005 mm
Fehlergrenze	±0,010 mm
maximale Tastarmlänge L (Messtiefe)	12 mm

Messkontaktlänge oben Hb	0,9 mm
Messkontaktlänge unten Hf	0,9 mm
Akkuart	Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus	1
IP-Schutzart	IP 67
Energieversorgung	Akkubetrieben
Zifferschritt看wert umschaltbar	0,001 mm
Zifferschritt看wert umschaltbar	0,002 mm
Zifferschritt看wert umschaltbar	0,005 mm
Zifferschritt看wert umschaltbar	0,01 mm
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Kalibrierung	C7
Produktart	Innen-Schnelltaster

Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungAußen- / Innenschnelltaster Typ S	023460 S
KalibrierungAußen- / Innenschnelltaster Typ S	023450 S

Zubehör

Anschlusskabel Typ USB2	497440 USB2
Schnittstellenadapter Typ A3	498954 A3
Anschlusskabel Typ D2	497440 D2
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965

Anschlusskabel Typ D1	497440 D1
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Schnittstellenadapter Typ A4	498954 A4