

Kroepelin
 Längenmesstechnik

Digitaler Innen-Schnelltaster, Messbereich: 5-20mm

Bestelldaten

Bestellnummer	438995 5-20
GTIN	2050001919311
Artikelklasse	46Q

Beschreibung
Ausführung:

Ein fester und ein beweglicher Tastarm mit HM-Messkugelauflagen. **Digitalanzeige des Absolutwertes.** Durch Eingabe von Preset-Werten können von einem beliebigen Wert aus die Abweichungen bestimmt werden.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Ladepad mit Anschlusszubehör und Bedienungsanleitung.

Sonderzubehör:

Datenkabeladapter Nr. 498954 Gr. A3, Datenkabel Nr. 497440, Funkadapter Nr. 498954 Gr. A4.

Technische Beschreibung

HM-Tastkugel-Ø	0,6 mm
maximale Tastarmlänge L (Messtiefe)	44 mm
minimale Nutbreite	0,8 mm
maximale Nuttiefe	2,2 mm
Messkraft	0,8 - 1,3 N
Wiederholpräzision	0,005 mm
Fehlergrenze	±0,010 mm

Messkontaktlänge oben Hb	2,2 mm
Messkontaktlänge unten Hf	2,2 mm
Anzahl enthaltener Akkus	1
Akkuart	Lithium-Ion
IP-Schutzart	IP 67
Energieversorgung	Akkubetrieben
Zifferschritt看wert umschaltbar	0,001 mm
Zifferschritt看wert umschaltbar	0,002 mm
Zifferschritt看wert umschaltbar	0,005 mm
Zifferschritt看wert umschaltbar	0,01 mm
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Kalibrierung	C7
Produktart	Innen-Schnelltaster

Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungAußen- / Innenschnelltaster Typ S	023460 S
KalibrierungAußen- / Innenschnelltaster Typ S	023450 S

Zubehör

Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Anschlusskabel Typ D1	497440 D1
Schnittstellenadapter Typ A3	498954 A3

Anschlusskabel Typ USB2	497440 USB2
Schnittstellenadapter Typ A4	498954 A4
Anschlusskabel Typ D2	497440 D2