

3M Scotch-Brite™

**Bristle Disc Roloc™ Ø 75 mm, RD-ZB, Körnung: 120****Bestelldaten**

Bestellnummer	573515 120
GTIN	
Artikelklasse	53M

**Beschreibung****Ausführung:**

Bristle-Spezialreinigungs-Scheiben sind homogene Schleifkörper mit einem Gemisch aus präzisionsgeformtem Keramikkorn und Aluminiumoxid und **außergewöhnlicher Standzeit.**

**Extrem flexibel und anpassungsfähig.**

**Verwendung:**

**Auf nahezu allen Materialien bei höchstmöglicher Arbeitssicherheit.** Entfernen von Rost, Kleberesten, Farbe, leichten Kratzern und Grat. Zum Überblenden, Finishen, Polieren, Reinigen und Entgraten.

Einsatz auf Gerad- und Kleinwinkelschleifer mit **Roloc™** Aufnahmehalter Nr. 554090 – 554094 (Spanndorn Ø 6 mm bzw. M14 Aufnahme).

**Hinweis:**

Das gesamte Roloc™ Schnellwechselsystem in Ø 50 mm und Ø 75 mm finden Sie ab Nr. 554005 ff.

**Technische Beschreibung**

maximale Drehzahl	18000 min <sup>-1</sup>
Farbe	weiß
Körnung	120
Schleifmittelkurzzeichen	Keramik

Herstellerbezeichnung	RD-ZB
Produktart	Topfbürste

## Zubehör

Gummi-Schleifteller mit Aufnahme M14hart Außen-Ø 75 mm	554088 75
Gummi-Schleifteller mit Aufnahme M14hart Außen-Ø 75 mm	554094 75
Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mmweich Außen-Ø 75 mm	554091 75
Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mmmittel Außen-Ø 75 mm	554092 75
Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mmmittelhart Außen-Ø 75 mm	554093 75
Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mmhart Außen-Ø 75 mm	554089 75
Kunststoff-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm Außen-Ø 75 mm	554090 75