

3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush Typ C Ø 76 mm Schaft-Ø 6 mm, BB-ZS, Körnung: 220**Bestelldaten**

Bestellnummer	573550 220
GTIN	54046719316378
Artikelklasse	53M

Beschreibung**Ausführung:**

Vergossene Spezialreinigungs-Bürsten sind homogene Schleifkörper mit einem Gemisch aus präzisionsgeformtem Keramikkorn und Aluminiumoxid und **außergewöhnlicher Standzeit**.

Extrem flexibel und anpassungsfähig.

Die **radiale** Bristle-Brush besteht aus einzelnen Segmenten (ca. 1,6 mm breit).

Spanndorn (**Schaft-Ø 6 mm**) mit Segmenten vergossen.

Mit gebogenen Borsten (Typ C) zur **Bearbeitung profilierter Oberflächen**.

Verwendung:

Drehrichtung beachten.

Einsatz auf Geradschleifern oder flexiblen Wellen ohne weiteres Zubehör.

Auf nahezu allen Materialien bei höchstmöglicher Arbeitssicherheit. Entfernen von Rost, Kleberesten, Farbe, leichten Kratzern und Grat. Zum Überblenden, Finishen, Polieren, Reinigen und Entgraten.

Technische Beschreibung

Körnung	220
Bürsten-Ø D ₁	76 mm

Farbe	rot
maximale Drehzahl	10000 min ⁻¹
Bürstenbreite	10 mm
Schaft-Ø D _s	6 mm
Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
Produktnameattribut	BB-ZS
Herstellerbezeichnung	BB-ZS
Produktart	Rundbürste