

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Schaft-Rundbürste INOX-Draht 0,30 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1:
80X18mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	574200 80X18
GTIN	4017359268469
Artikelklasse	57L

Beschreibung**Ausführung:**Gewellte Sonderdrahtqualitäten, **Schaft-Ø 6 mm.****Verwendung:**

In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung. Zum Entrostern, Entzundern, Reinigen.

Technische Beschreibung

Borstenstärke	0,3 mm
Besatzlänge H ₁	20 mm
Bürsten-Ø D ₁	80 mm
maximale Drehzahl	15000 min ⁻¹
Bürstenbreite	18 mm
Besatzbreite L ₁	18 mm

Schaft-Ø D _s	6 mm
Besatzmaterial	INOX-Draht
Zopfung	gewellt
Produktart	Rundbürste